

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/19mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250006 32/19
GTIN	4045197861580
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	MCLNR/L 3232P19
Mărime coadă	32 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 8
Lungime cap L ₁	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Șurub pentru gheara de strângere	259021 5
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Gheară de strângere	259038 5
Mărimea plăcuței	19 mm
Portplăcuță	259031 24
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Gheară de strângere Tip 5	259038 5
Șurub pentru gheara de strângere Tip 5	259021 5
Șurub pentru portplăcuță Tip 8	259025 8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Portplăcuță Tip 24	259031 24
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600