

Garant
GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă, Coadă Weldon, Ø D / Zeff: 40/4mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215972 40/4 |
| GTIN | 4045197940094 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------|
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$ | 47 mm |
| Număr efectiv de tășuri Z_{ef} | 4 |
| Lungimea totală L_{ges} | 131 mm |
| Ø cozii D_s h6 | 32 mm |
| Lungime activă L_1 | 69 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø tășului D_c | 40 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | LO.U0904.. |
| Serie | Power Tang |
| Număr plăcuțe amovibile | 24 |
| Tip de coadă | Coadă Weldon |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colț |
| Împărțirea tășului | inegal |
| Răcire interioară | da |

| | |
|-----------------|-----------|
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm | 211750 1,2 |