



Disc de debitat Basic* EXTRA ÎNGUST, Ø discurilor: 115mm



Date comandă

Numărul de comandă	563650 115
GTIN	9003172409689
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Discuri universale de debitat pentru debitarea ocazională a profilurilor, țevilor etc.

Specificație:

A60BF.

Descriere tehnică

Lățimea discului	1 mm
Descrierea formei	drept
Ø găurii	22,23 mm
Turație maximă	13300 min ⁻¹
Specificație	A60BF
Ø discurilor	115 mm
Pentru grosimile materialelor	3 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		