



KOMET REAMAX® TS Cap de alezare H7 HM ASG3000, DGB-P, Ø nominal D: 50mm



Date comandă

Numărul de comandă	239822 50
GTIN	
Clasa articolului	27E

Descriere

Execuție:

Capete de alezat cu dantură dreaptă, **rectificate în prealabil pentru ajustajul în H7**. Geometrie de tăiere adaptată pentru tipul de utilizare. Posibilitate de alezare în intervalul μ pentru compensarea uzurii și pentru obținerea celor mai mici toleranțe de bază începând de la IT4. Se pot obține găuri străpunse de până la $5 \times D$.

În geometria **ASG3000** cu unghi de tăiere de 45° și canal suplimentar de așchii pentru transportul bine definit al așchiilor de-a lungul tăișului. Pentru **alezarea găurilor înfundate și străpunse**.

Notă:

- La cerere, se pot livra alte dimensiuni în scurt timp.
- Pentru suporturile recomandate consultați Cod 239880 – 239940.
- Valorile de referință se aplică pentru găurile străpunse.

Descriere tehnică

Lungime cap l	25 mm
Lungimea tăișului l_1	6 mm
pentru suport Cod 239880 – 239940	42 – 51,99
Avans f pentru oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/rot

Ø nominal D	50 mm
Număr de dinți Z	8
Strat de acoperire	DGB-P
Toleranța de găurire	H7
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă și gaură înfundată
Răcire interioară	da
Tip produs	Placuță pentru alezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
GGG	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		