

**Disc de debitat diamantat, Ø discurilor: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563490 125
GTIN	4007220806043
Clasa articolului	55K

**Descriere****Execuție:**

**Disc diamantat cu strat galvanizat, cu segmente de protecție laterale.** Randament înalt al procesului de debitare datorită canalelor mari pentru aşchii. Lăţime totală a discului 2,0 mm, disc-suport de oţel 1,0 mm.

**Aplicație:**

Pentru debitarea, tăierea laterală și transversală a materialelor plastice armate cu fibre (CRP / GRP) pe polizoarele unghiulare (Ref. 115 / 125) sau polizoarele drepte (Ref. 50 / 75) cu dornul de prindere Cod 563496.

**Descriere tehnică**

Ø găurii	22,23 mm
Lăţimea discului	2 mm
Lăţime disc suport	1 mm
Granulație	D427
Forma	1A1
Ø discurilor	125 mm

Turație maximă	12200 min <sup>-1</sup>
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Mase plastice armate cu fibre
Mașină acționată	Polizor unghiular
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Plastic, GRP	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		