

HOLEX**Freză de șlefuire Z3 – medie, cu sfărâmător de așchii, HSS, Tip: G1630****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 540800 G1630 |
| GTIN | 4045197156181 |
| Clasa articolului | 52D |

Descriere**Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Freze de șlefuire din HSS pentru aplicații care nu trebuie să producă vibrații. **Forma Arc ogival cu vârf ascuțit** (SPG).**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Lungimea totală | 70 mm |
| Ø cap | 16 mm |
| Descrierea formei | Arc ogival |
| Forma | G1630 |
| Ø cozii | 6 mm |
| Simbol pentru dantură | Z3 |
| Tip de dantură | cu sfărâmător de așchii |
| Grad de finețe a danturii | mediu |
| Lungimea capului | 30 mm |
| Serie | Dantură Z3 |
| Materialul sculei | HSS |

Tip produs

Freze șlefuire