

Recipient basculant cu sistem de derulare, vopsit, Volumul compartimentului: 900l



Date comandă

Numărul de comandă	919950 900
GTIN	2050001937414
Clasa articolului	94B

Descriere

Execuție:

Recipient basculant **pentru substanțe solide** cu poziționare avantajoasă a centrului de greutate a încărcăturii. Permite bascularea la orice înălțime cu ajutorul cablului.

Tabla tăvii este prevăzută la margine cu profil circular și cu un cadru de bază stabil cu buzunare pentru stivuior. Siguranța împiedică alunecarea și răsturnarea accidentală.

Dimensiunile interioare ale buzunarelor interioare AxD = 200x80 mm.

Culoare:

La alegere **vopsite** albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roșu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri șoarece RAL 7005.

Descriere tehnică

Volumul compartimentului	900 l
Lungime	1260 mm
Domeniu de utilizare	pentru substanțe solide
Lățime	1570 mm

Înălțime	835 mm
Siguranță la basculare	da
Cu cablu	da
Distanță între buzunarele pentru stivuitor B	600 mm
Greutate	165 kg
Capacitate portantă	1000 kg
Înălțimea muchiilor jgheabului	740 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tip produs	Recipient basculant

Accesorii

Set de roți necesar recipientelor pentru șpan și celor basculante, poliamidă, 4 buc. Capacitate portantă/roată 450 kg

919970 450