

Garant**DNMG 110404, Categorie: HB730-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110404 HB730-1 Categorie: HB730-1

Sfârâmător de așchii: XUM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mmAvans f : 0,2 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 35 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmător de așchii	XUM
Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	35 - 230 m/min
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Categorie	HB730-1
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm
Strat de acoperire	Nano-PVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire