

Garant

Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizarea vibrațiilor, conic, cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 A = 300, Ø dorn d1: 16mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	306715 16
GTIN	4045197942623
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de așezare a manșonului mărită.

Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.

Avantaj:

Tendență de vibrație semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840, conductă cu lichid de răcire Cod 309880.

Notă:

La cerere se pot livra și alte referințe.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	17 mm
Ø dornului d ₁	16 mm
Lungime activă dimensiune A	300 mm
Ø D ₂	38 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	HSK-A 100 A = 300

Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj