

**Garant**
**Portscule cu strângere rapidă – fretare cu orificiu al canalului de răcire, PSC 63 A = 120, Ø de strângere D1: 10mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	308574 10
GTIN	4045197944054
Clasa articolului	31C

**Descriere**
**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Cu orificii ale canalului de răcire și dop filetat cu care se poate închide.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

**Accesorii opționale:**

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compactă Cod 354210 – 354450.

Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

**Descriere tehnică**

Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	32 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Suport	PSC 63 A = 120

Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare