

Garant**Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 30 scurt, Ø dorn d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301013 16
GTIN	4045197944214
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificcate.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

cheie specială recomandată Cod 309840	16
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Lungimea dornului de frezare L ₄	17 mm
Lungime activă dimensiune A	50 mm

Ø dornului d ₁	16 mm
Ø exterior D	38 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	SK 30 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj