



Dorn pentru capete de frezat cu filet tip Densimet, Ø d = 12 mm, Filet M × Lges: M6X105



Date comandă

Numărul de comandă	301343 M6X105
GTIN	4045197944528
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- **Proprietate de amortizare a vibrațiilor.**
- **Toleranța cozii în h6.**

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.

Răcire interioară: true

Oscilație: Amortizat

Ø găurii D₁: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Lungime utilă L₁: 60 mm

Descriere tehnică

Ø găurii D ₁	6,5 mm
Lungime utilă L ₁	60 mm
Ø D ₂	10 mm
Filet M	M5
Suport	Ø d = 12 mm
Ø cozii d	12 mm
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat

