

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 40 scurt, Ø dorn d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303015 22
GTIN	4045197944900
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificade. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹. Forma ADB.

Cu 4 orificii ale canalului de răcire.

- **Formă cilindrică.**
- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Suprafață de contact a manșonului, mărită.**

Avantaj:

Tendință de vibrație semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

La cerere se pot livra și alte referințe.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	35 mm
Ø exterior D	48 mm

cheie specială recomandată Cod 309840	22
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22
Ø dornului d_1	22 mm
Ø de prindere D_1	22 mm
Suport	BT 40 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj