

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 40 scurt, Ø dorn d1: 32mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303015 32 |
| GTIN | 4045197944924 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificade. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹. Forma ADB.

Cu 4 orificii ale canalului de răcire.

- **Formă cilindrică.**
- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Suprafață de contact a manșonului, mărită.**

Avantaj:

Tendență de vibrație semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

La cerere se pot livra și alte referințe.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Ø dornului d ₁ | 32 mm |
| cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Lungime activă dimensiune A | 50 mm |
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 |
| Ø exterior D | 78 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 32 mm |
| Suport | BT 40 scurt |
| Standard | DIN 6357 |
| Normă pentru suport | JIS B6339 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |
| Forma | ADB |
| Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 5 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |