

Garant**Dorn cu prindere hidraulică HT scurt, PSC 63, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308556 20
GTIN	4045197945105
Clasa articolului	31C

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.**
- **Rigiditate totală extrem de mare datorită construcției optimizate.**

Aplicație:

Momentul maxim transmis **550 Nm**, model HT (High Torque).

- **Pentru găurire, alezare și frezare.**
- **Pentru operații de frezare dificilă.**
- **Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.**

Accesorii opționale:

Bucșă reductoare nr. 302150, 302155, 302160 nr. 302165.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø exterior D	49 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Lungime utilă L ₁	41 mm
Reducție recomandată	302160; 302155

Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină hidraulică