

Garant**Cap de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261305 20/11
GTIN	4045197945242
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

GARANT Cuțit de strunjire tip eco cu canale interioare de răcire orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului. Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: SVJCR/L 2020X11

Plăcuță amovibilă compatibilă: VC.. 1103..

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 40 mm

Lungimea totală L: 99 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 269023 1

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	40 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 1
Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	99 mm

Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Cod ISO Suport	SVJCR/L 2020X11
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500