

Garant**Cap de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261305 16/11
GTIN	4045197945235
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

GARANT Cuțit de strunjire tip eco cu canale interioare de răcire orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului. Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: SVJCR/L 1616X11

Plăcuță amovibilă compatibilă: VC.. 1103..

Lățimea funcțională L₄: 20 mm

Lungime cap L₁: 34 mm

Lungimea totală L: 81 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 269023 1

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	11 mm
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Mărime coadă	16 mm
Lungime cap L ₁	34 mm
Lungimea totală L	81 mm

Cod ISO Suport	SVJCR/L 1616X11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8