

Garant

Portscule cu strângere rapidă – fretare cu 4 orificii ale canalului de răcire, nichelată, HSK-A 100 scurt, Ø de strângere D1: 16mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	308267 16
GTIN	4045197945419
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Execuție Premium: Execuție nichelată cu 4 orificii ale canalului de răcire obturabile. Ajustare integrată pe lungimea sculelor (interval de reglare 10 mm).

Aplicație:

- Pentru fixarea frezelor și a burghiilor cu coadă cilindrică în toleranța h6.
- Recomandată pentru unități de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Livrare:

La menghine cu reglarea lungimii, incl. șurub de reglare a lungimii (de la Ø de strângere D₁ 6 mm).

4 buc șuruburi M3 fixare duze.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 – 302416, unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450, set șurub de echilibrare Cod 309906 180.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	16 mm
------------------------------	-------

Ø D ₂	27 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Ø exterior D	34 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Suport	HSK-A 100 scurt
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare