

**Mini-freze din carbură, neacoperită, Ø e8 DC: 6,75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202266 6,75
GTIN	4045197864802
Clasa articolului	12X

Descriere**Execuție:**Coadă **similară DIN 6535 HB.****Economisiți costurile de reascuțire:**

Este mai convenabil să folosiți mini-frezele din carbură până la limita de uzură, decât să le reascuțiți.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	6,75 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Lungimea totală L	55 mm
Coadă tip	HB cu h6
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Număr de dinți Z	3
Lungimea tăişului L_c	10 mm
Forma cozii	HB
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Unghiul elicei	45 grad

Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3xD la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	indicat în anumite condiții	170 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	140 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	100 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	55 m/min	K
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

