

Garant**CNMM 120416, Categorie: HB7010-1**

Date comandă

Numărul de comandă	250455 HB7010-1
GTIN	4045197948397
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 120416 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
Sfârâmător de aşchii: SR
Adâncime de tăiere a_p : 2 - 10 mm
Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1,6 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	2 - 10 mm
Materialul sculei	Carbura

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de aşchii	SR
Categorie	HB7010-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120416
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire