

Garant**CNMM 160624, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250462 HB7010-1
GTIN	4045197948434
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 160624 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
Sfârâmător de aşchii: SR
Adâncime de tăiere a_p : 2 - 10 mm
Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	SR
Categorie	HB7010-1
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	2 - 10 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot

Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	2,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire