

Garant**CNMM 120416, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 120416 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfârământor de aşchii: SR
Adâncime de tăiere a_p : 2 - 10 mm
Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere a_p	2 - 10 mm
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Rază la colț	1,6 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	SR
Categorie	HB7035-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120416
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire