


Garant**SCMT 120408, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	260750 HB7020
GTIN	4045197948502
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 120408 HB7020 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: HB7020
Sfărâmător de aşchii: SS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	SS
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot

Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire