

**Garant****CNMG 120404 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250059 HB7020 |
| GTIN               | 4045197948526 |
| Clasa articolului  | 21G           |

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Aplicația principală                          | P                  |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,3 - 2 mm         |
| Sfârâmător de așchii                          | WSS                |
| Avans $f$                                     | 0,15 - 0,35 mm/rot |
| Rază la colț                                  | 0,4 mm             |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 150 - 400 m/min    |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă    |
| Categorie                                     | HB7020             |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei                             | Carbura            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | CNMG 120404        |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 4                                  |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |