

Garant**WNMG 060404 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251953 HB7020 |
| GTIN | 4045197948625 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 150 - 400 m/min |
| Sfărâmbător de așchii | WSS |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Avans f | 0,15 - 0,35 mm/rot |
| Categorie | HB7020 |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Aplicația principală | P |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,3 - 2 mm |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WNMG 060404 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 6 |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire