

Garant**WNMG 080408 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	251965 HB7020
GTIN	4045197948656
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7020
Sfârâmător de așchii	WSS
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire