

Garant**WNMG 080408 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	252071 HB7020
GTIN	4045197948786
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Categorie	HB7020
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	WSM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Aplicația principală	P
Avans f	0,25 - 0,45 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire