

Garant**CCMT 09T302 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260057 HB7020
GTIN	4045197948823
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Categorie	HB7020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Sfărâmător de așchii	WSS
Avans f	0,15 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1 mm
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire