


Garant**CCMT 120404 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260159 HB7020
GTIN	4045197948885
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	P
Avans f	0,15 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7020
Sfârâmător de așchii	WSM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire