

Garant**CCMT 09T304 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260059 HB7020
GTIN	4045197948830
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1 mm
Sfârșător de așchii	WSS
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HB7020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,15 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire