



Freză VHM, neacoperită, Ø e8 DC: 1,8 mm



Date comandă

Numărul de comandă	202276 1,8
GTIN	4045197865519
Clasa articolului	12X

Descriere

Execuție:

Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 3

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Număr de dinți Z: 3

Lungimea tăișului L_c : 3 mm

Lungimea totală L: 38 mm

Ø cozii D_s : 3 mm

Forma cozii: HA

Lățimea teșiturii la 45°: 0,1 mm

Descriere tehnică

Forma cozii	HA
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,005 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Lungimea tăișului L_c	3 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lungimea totală L	38 mm
Ø tăișului D_c	1,8 mm

Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Ø cozii D _s	3 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinți Z	3
Avans f _z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,006 mm
Unghiul elicei	30 grad
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Lățime de atac a _e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freze cilindro-frontale