

**Garant****DNMG 150404, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250670 HB7010-1
GTIN	4045197948908
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150404 HB7010-1 Categorie: HB7010-1  
Sfârâmător de aşchii: SS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 500 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 500 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Categorie	HB7010-1

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmător de așchii	SS
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire