

Garant**DNMG 150404, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250670 HB7020
GTIN	4045197948915
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150404 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7020
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SS
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire