



Disc de debitat Basic* EXTRA ÎNGUST, Ø discurilor: 230mm



Date comandă

Numărul de comandă	563650 230
GTIN	9009012018424
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Discuri universale de debitat pentru debitarea ocazională a profilurilor, țevilor etc.

Specificație:

A46BF.

Descriere tehnică

Turație maximă	6600 min ⁻¹
Lățimea discului	1,9 mm
Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	drept
Specificație	A46BF
Ø discurilor	230 mm
Pentru grosimile materialelor	5,7 - 9,5 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Pereche de flanșe de strângere Ø flanșei 76 mm	563990 76
--	-----------