

Garant**DNMG 150408, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
Sfârâmător de aşchii: SS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmător de aşchii	SS
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,8 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Categorie	HB7010-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire