

Garant**DNMG 150408, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfârâmător de aşchii: SG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbura
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Sfârâmător de așchii	SG
Categorie	HB7035-1
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire