

Garant**DNMG 150412, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250769 HB7020
GTIN	4045197949158
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150412 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot

Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7020
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Sfărâmător de aşchii	SM
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150412
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire