

Garant**DNMG 150408, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150408 HB7020 Categorie: HB7020
Sfârâmtor de așchii: SG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmtor de așchii	SG
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min

Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire