

Garant**DNMG 150412, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250869 HB7020
GTIN	4045197949219
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150412 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de aşchii: SG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mmAvans f : 0,25 - 0,6 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de aşchii	SG
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB7020
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire