

**Garant****DNMG 150412, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250869 HB7010-1
GTIN	4045197949202
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150412 HB7010-1 Categorie: HB7010-1  
Sfârâmător de așchii: SG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 375 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 375 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbura
Sfârâmător de așchii	SG

Categorie	HB7010-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	1,2 mm
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150412
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire