

Garant**DNMG 150412, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150412 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfârâmtor de așchii: SG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmtor de așchii	SG
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Aplicația principală	P
Categorie	HB7035-1

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire