

HOLEX**Freză de șlefuire Z3 – medie cu sfărâmător de așchii, HSS, Tip: NS1230****Date comandă**

Numărul de comandă	541200 NS1230
GTIN	4045197156327
Clasa articolului	52D

Descriere**Execuție:**

Forme speciale E, NS, K.

Ø cozii 6 mm. **Formă specială NS unghi cu dantură frontală (WKNS).****Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Notă:Turație redusă pentru știfturile de frezare cu o lungime totală de 120 mm: maxim 11.000 min^{#1}**Descriere tehnică**

Ø cap	12 mm
Descrierea formei	Unghi cu dantură frontală
Unghi	8 grad
Forma	NS1230
Lungimea totală	70 mm
Ø cozii	6 mm
Simbol pentru dantură	Z3
Tip de dantură	cu sfărâmător de așchii
Grad de finețe a danturii	mediu
Lungimea capului	30 mm

Serie	Dantură Z3
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Freze șlefuire