

Garant

Softcut® Freză frontală ultraperformantă 45° GARANT, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 63/4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	213555 63/4
GTIN	4045197953483
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Număr mare de tășuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere ușoară și un consum de energie redus. Silențiozitate ridicată datorită geometriei individuale a sculei.

Notă:

Folosiți șurubelnița dinamometrică TQ GARANT Cod **211750 3,0** cu tijă Cod **674252 15IP**.

Descriere tehnică

Ø exterior maxim D_{max}	75 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.T1305
Plăcuță amovibilă compatibilă	XEEW1305
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Număr de dinți Z	4
Ø tăișului D_c	63 mm

Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Serie	Softcut®
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP