

Garant**APMT 060202 FR, HU7810, Tip: ALU**

Date comandă

Numărul de comandă	215621 ALU
GTIN	4045197953827
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 4 \text{ mm}$.

Rază la colț: 0,2 mm

Avans f_z per dinte: 0,1 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,1 mm
Tip	ALU
Rază la colț	0,2 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 060202 FR
Categorie	HU7810
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	600 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		