



## Freză VHM, neacoperită, Ø e8 DC: 8mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 202299 8      |
| GTIN               | 4045197866776 |
| Clasa articolului  | 12X           |

### Descriere

#### Execuție:

Dimensiuni similare **DIN 6527**.

### Descriere tehnică

|                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Avans $f_z$ pentru frezare laterală în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$   | 0,08 mm                         |
| Ø tăişului $D_c$                                                     | 8 mm                            |
| Direcția de aşchiere                                                 | Orizontal, înclinat şi vertical |
| Număr de dinţi Z                                                     | 3                               |
| Lăţimea teşiturii la $45^\circ$                                      | 0,2 mm                          |
| Coadă tip                                                            | DIN 6535 HB cu h6               |
| Toleranță Ø nominal                                                  | e8                              |
| Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm                         |
| Forma cozii                                                          | HB                              |
| Lungimea totală L                                                    | 63 mm                           |
| Ø cozii $D_s$                                                        | 8 mm                            |
| Lungimea tăişului $L_c$                                              | 19 mm                           |
| Unghiul elicei                                                       | 45 grad                         |
| Unghi teşitură                                                       | 45 grad                         |

## Fișă de date

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Strat de acoperire                          | neacoperită                             |
| Materialul sculei                           | Carbura                                 |
| Standard                                    | DIN 6527                                |
| Tip                                         | N                                       |
| Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare | 0,5×D la frezare laterală               |
| Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare | Canal complet<br>adâncime de tăiere 1×D |
| Răcire interioară                           | nu                                      |
| Inel colorat                                | fără                                    |
| Tip produs                                  | Freză                                   |

## Date utilizator

|                              | Se recomandă pentru         | $V_c$     | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Alu Termo Pl                 | indicat în anumite condiții | 170 m/min | N       |
| Aluminiu (cu așchii scurte)  | recomandat                  | 140 m/min | N       |
| Alu > 10% Si                 | recomandat                  | 100 m/min | N       |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 70 m/min  | P       |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 60 m/min  | P       |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 45 m/min  | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | indicat în anumite condiții | 40 m/min  | M       |
| GG(G)                        | indicat în anumite condiții | 55 m/min  | K       |
| Uni                          | indicat în anumite condiții |           |         |
| Umiditate maximă             | recomandat                  |           |         |
| Umiditate minimă             | recomandat                  |           |         |
| Uscat                        | indicat în anumite condiții |           |         |
| Aer                          | recomandat                  |           |         |