

Garant**Mandrină de filetare cu schimbare rapidă, BT 40, Gama de filetare: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	334663 M3-12
GTIN	4045197954411
Clasa articolului	31M

Descriere**Execuție:**

- **Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.**
- **Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.**

Aplicație:

- **Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.**
- **Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.**
- **Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.**

Accesorii opționale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308835.

Notă:

- **Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.**
- **Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.**

Normă pentru suport: ISO 7388-2

Compensarea lungimii presiune: 7,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 7,5 mm

Ø exterior D: 38 mm

Ø interior D₁: 19 mm

Lungime activă dimensiune A: 68 mm

Descriere tehnică

Ø exterior D	38 mm
Ø interior D ₁	19 mm
Compensarea lungimii presiune	7,5 mm
Lungime activă dimensiune A	68 mm
Compensarea lungimii cursă	7,5 mm
Gama de filetare	M3 – M12
Suport	BT 40
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă