

**Freză de șlefuire Z3 – medie, cu sfărâmător de așchii, HSS, Tip: M1225****Date comandă**

Numărul de comandă	540800 M1225
GTIN	4045197156211
Clasa articolului	52D

**Descriere****Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Freze de șlefuire din HSS pentru aplicații care nu trebuie să producă vibrații. **Forma Con ascuțit** (SKM).

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	65 mm
Forma	M1225
Descrierea formei	Con ascuțit
Ø cap	12 mm
Ø cozii	6 mm
Simbol pentru dantură	Z3
Tip de dantură	cu sfărâmător de așchii
Grad de finețe a danturii	mediu
Lungimea capului	25 mm
Serie	Dantură Z3
Materialul sculei	HSS

Tip produs

Freze șlefuire