

**HOLEX****Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, Ø cozii 32 mm, Gama de filetare: M14-33****Date comandă**

Numărul de comandă	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Clasa articolului	32P

**Descriere****Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de aşchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

Cu coadă cilindrică conform DIN 1835 – Forma B și E.

**Aplicație:**

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

**Accesorii opționale:**

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

**Notă:**

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Compensarea lungimii presiune: 20 mm

Compensarea lungimii cursă: 20 mm

Ø exterior D: 78 mm

Ø interior D<sub>1</sub>: 48 mm

Lungime activă dimensiune A: 132,5 mm

**Descriere tehnică**

Compensarea lungimii cursă	20 mm
Ø exterior D	78 mm
Compensarea lungimii presiune	20 mm
Ø interior D <sub>1</sub>	48 mm
Lungime activă dimensiune A	132,5 mm
Suport	Ø cozii 32 mm
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă