



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 63/8mm



Date comandă

Numărul de comandă	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,32 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	54,3 mm
Număr de dinți Z	8
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø tăișului D_c	63 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	119 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	1 mm
Răcire interioară	da
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Lungimea totală L_{ges}	40 mm

Ø D ₃	56 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	124 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------