


**Freză de șlefuire Z3 – medie, cu sfărâmător de așchii, HSS, Tip: L1630****Date comandă**

Numărul de comandă	540800 L1630
GTIN	4045197156235
Clasa articolului	52D

**Descriere****Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Freze de șlefuire din HSS pentru aplicații care nu trebuie să producă vibrații. **Forma Con rotund** (KEL).

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Descriere tehnică**

Descrierea formei	Con rotund
Lungimea totală	70 mm
Ø cap	16 mm
Forma	L1630
Ø cozii	6 mm
Simbol pentru dantură	Z3
Tip de dantură	cu sfărâmător de așchii
Grad de finețe a danturii	mediu
Lungimea capului	30 mm
Serie	Dantură Z3
Materialul sculei	HSS

Tip produs

Freze șlefuire